

EASYFLEX RV-K 0,6/1 kV
INSTALLATIONSKABEL PVC BLYFRI**ANVENDELSE**

Som almindeligt installationskabel, hvor høj fleksibilitet og lille bukeradius er en fordel. For eksempelvis på fabriks- og motorinstallationer, i kabelbakker, kabelstiger og ved tavlemontering. Er UV bestandig og kan anvendes såvel uden- som indendørs samt nedlægges direkte i jord. Installation skal udføres iht. S.B.

KONSTRUKTION

Leder	Mange trådet kobber iht. EC 60228 klasse 5.
Isolation	Krydsbundet XLPE DIX 3 iht. HD 603-1, NE 21123 part 2.
Lederfarve	3-ledere: blå, brun, grå eller G/G 4-ledere: blå, brun, sort, grå eller G/G 5-ledere: grøn/gul, blå, brun, sort, grå
Yderkappe	PVC type DMV-18s / IEC 60502 Metermærket, farve sort

TEKNISKE DATA

Driftsspænding	0,6/ 1 kV
Prøvespænding	3500 V
Temperatur	Maks ledertemperatur +90°C I drift fra -20°C til +90°C Ved fast installation fra -10°C til +90°C Ved fleksibel installation fra -5°C til +70°C
Bøjeradius	Fast oplagt: $4 \times D < 25\text{mm}^2$ Under installation: $5 \times D$ 25-50mm ² Ved nedpløjning: $6 \times D > 50\text{mm}^2$

NORM / GODKENDELSE

Norm	UNE 21123-2, IEC 60502
Godkendelse	EN 50265-2-1

MATERIALEKRAV / EGENSKAB

Selvslukkende	IEC 60332-1
Røgsvag	IEC 61034

EASYFLEX RV-K 0,6/1 kV

INSTALLATIONSKABEL PVC BLYFRI

Leder tværsnit mm ²	Kappe farve	Udv. Ø mm	Vægt Kg/km	Opspoling Tromle/m	EAN- Nr.
4x6	Grå	13,7	344	T1000	8430220332926
4x10	Grå	15,8	511	T800	8430220292206
4x10	Grå	15,8	511	T250	8430220302653
4x16	Grå	19,0	772	T500	8430220291896
5G6	Grå	15,0	412	T1000	8430220333626
5G10	Grå	17,4	618	T700	8430220291865
5G16	Grå	20,9	948	T500	8430220291858
5G25	Grå	25,8	1.495	T500	8430220266757
1x2,5	Sort	6,2	53	T500	8430220148251
1x2,5	Sort	6,2	53	T3000	8430220276275
1x2,5	Sort	5,5	49	T5000	8430220276275
1x4	Sort	6,2	64	T1100	8430220148275
1x6	Sort	6,7	85	T2500	8430220148572
1x10	Sort	7,6	124	T1000	8430220148176
1x16	Sort	8,9	180	T1200	8430220286199
1x25	Sort	10,7	272	T1000	8430220147438
1x35	Sort	11,8	359	T1000	8430220147964
1x50	Sort	13,4	495	T1000	8430220148299
1x70	Sort	15,2	684	T800	8430220286229
1x95	Sort	17,3	892	T500	8430220286267
1x120	Sort	19,4	1.122	T500	8430220148206
1x150	Sort	21,7	1.413	T500	8430220226683
1x185	Sort	23,9	1.693	T500	8430220226706
1x240	Sort	26,8	2.229	T400	8430220226720
1x300	Sort	28,9	2.753	T500	8430220291889
2x1,5	Sort	8,6	100	T3000	8430220226386
2x2,5	Sort	9,5	130	T1500	8430220147483
2x4	Sort	10,7	175	T1000	8430220148398
2x6	Sort	11,8	228	T1000	8430220147995
2x10	Sort	13,6	330	T1000	8430220148343

© DRAKA 2012. Alle rettigheder foreholdes. Oplysninger i dette dokument må ikke kopieres, genoptrykkes eller reproduceres i nogen form hverken helt eller delvist, uden skriftlig tilladelse fra Prysmian Group. Oplysningerne menes korrekt på tidspunktet for udstedelse. Prysmian Group forbeholder sig retten til at ændre denne specifikation uden varsel. Denne specifikation er ikke kontraktuel gyldig uden udtrykkelig tilladelse fra Prysmian Group. Udstedt december 2012.

EASYFLEX RV-K 0,6/1 kV

INSTALLATIONSKABEL PVC BLYFRI

Leder tværsnit mm ²	Kappe farve	Udv. diameter mm	Vægt Kg/km	Opspoling Trømler/m	EAN- Nr.
2x16	Sort	16,2	485	T1600	8430220148367
3G1,5	Sort	9,1	116	T2000	8430220321142
3G2,5	Sort	10,0	154	T2200	8430220226461
3G4	Sort	11,3	210	T1300	8430220148138
3G6	Sort	12,5	268	T600	8430220226614
3G10	Sort	14,4	412	T1000	8430220226485
3G16	Sort	17,2	610	T600	8430220226867
3G25	Sort	21,1	954	T500	8430220226881
4G1,5	Sort	9,8	136	T2000	8430220124415
4G2,5	Sort	10,9	185	T1600	8430220147582
4G4	Sort	12,3	254	T1000	8430220148053
4G6	Sort	13,7	343	T1000	8430220147629
4x6	Sort	13,7	343	T1000	8430220272581
4x10	Sort	15,8	515	T800	8430220250848
4x10	Sort	15,8	515	T250	8430220446111
4G10	Sort	15,8	515	T800	8430220226546
4x16	Sort	19,0	772	T500	8430220250770
4G16	Sort	19,0	772	T500	8430220226645
4x25	Sort	23,3	1.210	T500	8430220276602
4x35	Sort	26,0	1.585	T500	8430220276626
4x50	Sort	30,1	2.195	T500	8430220276640
4x70	Sort	34,6	3.042	T500	8430220276664
4x95	Sort	39,4	3.977	T500	8430220344103
5G1,5	Sort	10,6	158	T1000	8430220250718
5G2,5	Sort	11,9	219	T1000	8430220250732
5G4	Sort	13,5	303	T1000	8430220250756
5G6	Sort	15,0	409	T1000	8430220147698
5G10	Sort	17,4	618	T700	8430220226898
5G16	Sort	20,9	948	T500	8430220226577
5G25	Sort	25,8	1.495	T500	8430220226928
5G35	Sort	28,7	1.946	T500	8430220272604

© DRAKA 2012. Alle rettigheder foreholdes. Oplysninger i dette dokument må ikke kopieres, genoptrykkes eller reproduceres i nogen form hverken helt eller delvist, uden skriftlig tilladelse fra Prysmian Group. Oplysningerne menes korrekt på tidspunktet for udstedelse. Prysmian Group forbeholder sig retten til at ændre denne specifikation uden varsel. Denne specifikation er ikke kontraktuel gyldig uden udtrykkelig tilladelse fra Prysmian Group. Udstedt december 2012.