

H05/H07 V2-U

MONTERINGSLEDNING PVC BLYFRI



KONSTRUKTION

Leder	Massiv kobber klasse 1.
Isolering	PVC, blyfri
Temperatur	Ved installation min +4°C. Ved lagring fra -40°C til +40°C.
Kappe	Grå, sort, blå, rød grøn/gul m.v.
Oplægning	I boks

MATERIALEKRAV / EGENSKAB

Selvslukkende	IEC 60332-1
----------------------	-------------

ANVENDELSE

Fleksibelt PVC isoleret 1-leder tilslutningskabel til indendørs brug i tørre rum. Primært designet til fast installation i fordelingstavler og el-skabe og øvrig intern ledningsføring eksempelvis til belysningsarmaturer.

ELEKTRISKE DATA

Driftsspænding	300/500 V & 450/750 V
Prøvespænding	2 kV AC for H05V2-U 2,5 kV AC for H07V2-U
Temperatur	I kontinuerlig drift fra -15°C til +90°C. Kortslutningstemperatur +160°C.

NORM / GODKENDELSE

Norm	Cenelec HD 21,3 – S2
Godkendelse	<HAR> EZUE

Leder tværsnit mm ²	Kappe farve	Udv. diameter mm	Vægt kg/km	Oplægning m/boks	EAN-nr.
300/500V					
1X0,50	Hvid	2,02	0,9	3500	8595067520520
1X0,75	Hvid	2,18	1,1	2500	8595067520544
1X0,75	Blå	2,18	1,1	2500	8595067520575
1X0,75	Rød	2,18	1,1	2500	5701498002945
1X0,75	G/G	2,18	1,1	2500	8595067520582
450/750V					
1X1,5	G/G	2,8	2,0	1500	7330384105552
1X1,5	Hvid	2,8	2,0	1500	7330384105521
1X2,5	Hvid	2,8	2,0	800	7330384111096

* Andre farver fås på forespørgsel.

© DRAKA 2012. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysninger i dette dokument må ikke kopieres, genoptrykkes eller reproduceres i nogen form hverken helt eller delvist, uden skriftlig tilladelse fra Prysmian Group. Oplysningerne menes korrekt på tidspunktet for udstedelse. Prysmian Group forbeholder sig retten til at ændre denne specifikation uden varsel. Denne specifikation er ikke kontraktuel gyldig uden udtrykkelig tilladelse fra Prysmian Group. Udstedt december 2012.