

H05V2-K 300/500 V

MONTERINGSLEDNING PVC BLYFRI

**ANVENDELSE**

Fleksibel monteringsledning
som tilslutningsledning i maskiner og
maskinanlæg - tavler.iht. SB.

KONSTRUKTION

Leder	Mangetrådet,udglødet kobberleder iht. IEC 60228 klasse 5
Isolation	PVC, blyfri, varmeresistent
Farve	Grå, sort, blå, hvid, violet, orange m.v.

TEKNISKE DATA

Driftsspænding	300/500 V
Prøvespænding	2000 V AC
Temperatur	Maks ledertemperatur +90°C Kortslutningstemperatur +160°C Ved installation min. -15°C Under 0°C skal forsigtighed udvises
Bøjeradius	Fast oplagt maks. 2 x D
Træk	Maks. 50 N/mm ²

STANDARD/DIREKTIV/GODKENDELSE

Standard	CENELEC HD 21.7 – S2
Direktiv	CE mærket, opfylder LVD, RoHS og REACH
Godkendelse	<HAR>

MATERIALEKRAV / EGENSKAB

Selvslukkende	IEC 60332-1
----------------------	-------------

H05V2-K 300/500 V

MONTERINGSLEDNINGI PVC BLYFRI

Leder tværsnit mm ²	Kappe farve	Udv. diameter ca. mm	Vægt kg/100m	Levering m	EAN- nr.
1X0,5	Sort	2,2	1	S200	6430010751298
1X0,5	Hvid	2,2	1	S200	6430010751243
1X0,5	Rød	2,2	1	S200	6430010751274
1X0,5	Blå	2,2	1	S200	6430010751212
1X0,5	Violet	2,2	1	S200	6430010751304
1X0,5	Grå	2,2	1	S200	6430010751250
1X0,5	Brun	2,2	1	S200	6430010751229
1X0,5	Orange	2,2	1	S200	6430010751960
1G0,5	G/G	2,2	1	S200	6430010751236
1X0,5	Lyseblå	2,2	1	S200	6430010752202
1X0,5	Mørkeblå	2,2	1	S200	6430010751267
1X0,5	Rosa	2,2	1	S200	6430010751281
1X0,5	Sort	2,2	1	T4500	5701498004413
1X0,75	Sort	2,4	1,1	S200	6430010751403
1X0,75	Hvid	2,4	1,1	S200	6430010751342
1X0,75	Rosa	2,4	1,1	S200	6430010751397
1X0,75	Rød	2,4	1,1	S200	6430010751380
1X0,75	Blå	2,4	1,1	S200	6430010752196
1X0,75	Mørkeblå	2,4	1,1	S200	6430010751366
1X0,75	Lyseblå	2,4	1,1	S200	6430010751311
1X0,75	Violet	2,4	1,1	S200	6430010751410
1X0,75	Grå	2,4	1,1	S200	6430010751359
1X0,75	Brun	2,4	1,1	S200	6430010751328
1X0,75	Orange	2,4	1,1	S200	6430010751373
1G0,75	G/G	2,4	1,1	S200	6430010751335
1X1	Sort	2,6	1,3	S200	6430010751526
1X1	Rosa	2,6	1,3	S200	6430010751519

© DRAKA 2014. Alle rettigheder foreholdes. Oplysninger i dette dokument må ikke kopieres, genoptrykkes eller reproduceres i nogen form hverken helt eller delvist, uden skriftlig tilladelse fra Prysmian Group. Oplysningerne menes korrekt på tidspunktet for udstedelse. Prysmian Group forbeholder sig retten til at ændre denne specifikation uden varsel. Denne specifikation er ikke kontraktuel gyldig uden udtrykkelig tilladelse fra Prysmian Group. Udstedt november 2014.

H05V2-K 300/500 V

MONTERINGSLEDNINGI PVC BLYFRI

Leder tværsnit mm ²	Kappe farve	Udv. diameter ca. mm	Vægt kg/100m	Levering m	EAN- nr.
1X1	Hvid	2,6	1,3	S200	6430010751465
1X1	Rød	2,6	1,3	S200	6430010751502
1X1	Blå	2,6	1,3	S200	6430010751427
1X1	Lyseblå	2,6	1,3	S200	6430010752158
1X1	Mørkeblå	2,6	1,3	S200	6430010751489
1X1	Violet	2,6	1,3	S200	6430010751533
1X1	Grå	2,6	1,3	S200	6430010751472
1X1	Brun	2,6	1,3	S200	6430010751434
1X1	Orange	2,6	1,3	S200	6430010751496
1G1	G/G	2,6	1,3	S200	6430010751441

© DRAKA 2014. Alle rettigheder foreholdes. Oplysninger i dette dokument må ikke kopieres, genoptrykkes eller reproduceres i nogen form hverken helt eller delvist, uden skriftlig tilladelse fra Prysmian Group. Oplysningerne menes korrekt på tidspunktet for udstedelse. Prysmian Group forbeholder sig retten til at ændre denne specifikation uden varsel. Denne specifikation er ikke kontraktuel gyldig uden udtrykkelig tilladelse fra Prysmian Group. Udstedt november 2014.