

H05Z-K 90°C 300/500 V MONTERINGSLEDNING HALOGENFRI



ANVENDELSE

Halogenfri, brandhæmmende og fleksibel monteringsledning som tilslutningsledning i maskiner, maskinanlæg og tavler iht. SB.

KONSTRUKTION

Leder	Mangetrådet, udglødet kobber iht. IEC 60228 klasse 5.
Isolation	Halogenfri polymer, varmebestandigt Type IE5 iht. UNE 21.027-9
Bøjeradius	D ≤ 8 mm : 4 x D 8 < D ≤ 12 mm : 5 x D 12 < D ≤ 20 mm : 6 x D

TEKNISKE DATA

Driftsspænding	300/500 V
Prøvespænding	2000 V
Temperatur	Temp. område fra -40°C til +90°C Maks. ledertemperatur +90°C Kortslutningstemperatur +250°C

NORM / GODKENDELSE

Norm	UNE 21027-9, HD 22.9 S2, OR 56,10,00
Godkendelse	Bureau Veritas iht. IEC 60092 Certifikat nr.: 11376/CO BV
Direktiv	CE mærket, opfylder LVD, RoHS og REACH

MATERIALEKRAV / EGENSKAB

Selvslukkende	UNE EN & IEC 60332-1-2 UNE EN & IEC 60332-3-24
Halogenfri	IEC EN 50267-2-1, IEC 60.754-1 BS 6425-1
Røgsvag	EN 61034-2, IEC 61034-2
Korrosivitet	EN 502567-2-2, IEC 60754-2 NFC 20453, BS 6425-2 pH 4,3 og C10mS/mm
Strømværdi	Iht. SB 2001:6 Særligt gode varmeafledningsforhold

H05Z-K 90°C 300/500 V

MONTERINGSLEDNING HALOGENFRI

Leder tværsnit mm ²	Kappe farve	Udv. diameter mm	Vægt Kg/km	Oplægning m	Strømbe- lastning A	EAN- Nr.
1x0,5	Hvid	2,3	10	S200	9	8430220453119
1x0,5	Sort	2,3	10	S200	9	8430220452549
1x0,5	Blå	2,3	10	S200	9	8430220453621
1x0,5	Lyseblå	2,3	10	S200	9	8430220453003
1x0,5	Mørkeblå	2,3	10	S200	9	8430220453669
1x0,5	Rød	2,3	10	S200	9	8430220453171
1x0,5	Orange	2,3	10	S200	9	8430220453416
1x0,5	Lyserød	2,3	10	S200	9	8430220453331
1x0,5	Grå	2,3	10	S200	9	8430220453379
1x0,5	Violet	2,3	10	S200	9	8430220453232
1x0,5	Brun	2,3	10	S200	9	8430220453287
1G0,5	G/G	2,3	10	S200	9	8430220452808
1x0,5	Blå/Hvid	2,3	10	S200	9	8430220453584
1x0,5	Rød/Hvid	2,3	10	S200	9	8430220453515
1x0,5	Lyserød/Hvid	2,3	10	S200	9	8430220453553
1x0,75	Sort	2,5	12	S200	12	8430220452556
1x0,75	Sort	2,5	12	T500	12	8430220452563
1x0,75	Blå	2,5	12	S200	12	8430220453638
1x0,75	Lyseblå	2,5	12	S200	12	8430220453010
1x0,75	Mørkeblå	2,5	12	S200	12	8430220453676
1x0,75	Mørkeblå	2,5	12	T500	12	8430220453683
1x0,75	Hvid	2,5	12	S200	12	8430220453126
1x0,75	Hvid	2,5	12	T500	12	8430220453133
1x0,75	Rød	2,5	12	S200	12	8430220453188
1x0,75	Rød	2,5	12	T500	12	8430220453195
1x0,75	Orange	2,5	12	S200	12	8430220453423
1x0,75	Lyserød	2,5	12	S200	12	8430220453348
1x0,75	Grå	2,5	12	S200	12	8430220453386
1x0,75	Violet	2,5	12	S200	12	8430220453249

© PRYSMIAN 2012. Alle rettigheder foreholdes. Oplysninger i dette dokument må ikke kopieres, genoptrykkes eller reproduceres i nogen form hverken helt eller delvist, uden skriftlig tilladelse fra Prysmian Group. Oplysningerne menes korrekt på tidspunktet for udstedelse. Prysmian Group forbeholder sig retten til at ændre denne specifikation uden varsel. Denne specifikation er ikke kontraktuel gyldig uden udtrykkelig tilladelse fra Prysmian Group. Udstedt januar 2016

H05Z-K 90°C 300/500 V

MONTERINGSLEDNING HALOGENFRI

Leder tværsnit mm ²	Kappe farve	Udv. diameter mm	Vægt Kg/km	Oplægning m	Strømbe- lastning A	EAN- Nr.
1x0,75	Brun	2,5	12	S200	12	8430220453294
1G0,75	G/G	2,5	12	S200	12	8430220452815
1x0,75	Blå/Hvid	2,5	12	S200	12	8430220453591
1x0,75	Rød/Hvid	2,5	12	S200	12	8430220453522
1x0,75	Lyserød/Hvid	2,5	12	S200	12	8430220453560
1x1	Sort	2,7	15	S200	15	8430220452570
1x1	Blå	2,7	15	S200	15	8430220453645
1x1	Lyseblå	2,7	15	S200	15	8430220453027
1x1	Mørkeblå	2,7	15	S200	15	8430220453690
1x1	Hvid	2,7	15	S200	15	8430220453140
1x1	Rød	2,7	15	S200	15	8430220453201
1x1	Orange	2,7	15	S200	15	8430220453430
1x1	Lyserød	2,7	15	S200	15	8430220453355
1x1	Grå	2,7	15	S200	15	8430220453393
1x1	Violet	2,7	15	S200	15	8430220453256
1x1	Brun	2,7	15	S200	15	8430220453300
1G1	G/G	2,7	15	S200	15	8430220452822
1x1	Blå/Hvid	2,7	15	S200	15	8430220453607
1x1	Rød/Hvid	2,7	15	S200	15	8430220453539
1x1	Lyserød/Hvid	2,7	15	S200	15	8430220453577