

H07V-R 450/450 V

INSTALLATIONSLEDNING PVC BLYFRI

**ANVENDELSE**

Til installation i rør, klemmer, el-kanaler, som monteringsledning i kapslinger, i maskiner og maskinanlæg eller som indre ledning i brugsgenstande.

Lederisolering skal være beskyttet mod UV-lys, som kan forekomme for eksempel i lamper og lys skilte.

KONSTRUKTION

Leder	Flertrådig, udglødet, rund kobbertråd iht. IEC 60228 klasse 2.
Isolation	PVC, blyfri
Bøjeradius	Under oplægning min.: 8 x D Fast oplagt min: 4 x D

TEKNISKE DATA

Driftsspænding	450/750 V
Prøvespænding	2500 V
Temperatur	Maks ledertemperatur +70°C Ved installation maks. -10°C Under 0°C udvis forsigtighed

NORM / GODKENDELSE

Norm	SS 424 02 31-3
Godkendelse	<HAR>, CE

MATERIALEKRAV / EGENSKAB

Selvslukkende	IEC 60332-1
----------------------	-------------

H07V-R 450/750 V

INSTALLATIONSLEDNING PVC BLYFRI

Leder tværsnit mm ²	Kappe farve	Udv. diameter ca. mm	Vægt kg/km	Oplægning Ring/m	EAN- nr.
1 x 1,5	Sort	2,96	21	R100	7330384000246
1 x 1,5	Hvid	2,96	21	R100	7330384000215
1 x 1,5	Rød	2,96	21	R100	7330384000277
1 x 1,5	Blå	2,96	21	R100	7330384000291
1 x 1,5	Grå	2,96	21	R100	7330384000284
1 x 1,5	Brun	2,96	21	R100	7330384000314
1 x 1,5	Gul/grøn	2,96	21	R100	7330384000338
1 x 2,5	Sort	3,58	32	R100	7330384000383
1 x 2,5	Blå	3,58	32	R100	7330384000420
1 x 2,5	Hvid	3,58	32	R100	7330384000369
1 x 2,5	Brun	3,58	32	R100	7330384000444
1 x 2,5	Gul/grøn	3,58	32	R100	7330384000468
1 x 6	Sort		66	R100	6410004021934
1 x 6	Blå		66	R100	7330384000697