

H07V2-K 450/750 V

MONTERINGSLEDNING PVC BLYFRI

**ANVENDELSE**

Fleksibel monteringsledning til fast installation i rør samt fremføring i kanaler og som monteringsledning i maskiner, maskinanlæg og tavler.

Skal installeres iht. SB

KONSTRUKTION

Leder	Mangetrådet udglødet kobberleder iht. IEC 60228 klasse 5
Isolation	PVC, blyfri, varmeresistent
Farve	Grå, sort, blå, hvid, violet, orange gul/grøn, brun, rød, mørkeblå m.v.

TEKNISKE DATA

Driftsspænding	450/750 V
Prøvespænding	2500 V AC
Temperatur	Maks ledertemperatur +90°C Kortslutningstemperatur +160°C Ved installation min. -25°C
Bøjeradius	Under oplægning: 8 x D Fast oplagt min. 4 x D
Træk	Maks. 50 N/mm ²

STANDARD / DIREKTIV / GODKENDELSE

Standard	CENELEC HD 21.7 – S2
Direktiv	CE mærket, opfylder LVD, RoHS og REACH
Godkendelse	<HAR>

MATERIALEKRAV / EGENSKAB

Selvslukkende	IEC 60332-1
----------------------	-------------

H07V2-K 450/750 V

MONTERINGSLEDNINGI PVC BLYFRI

Leder tværsnit mm ²	Kappe farve	Udv. diameter mm	Vægt kg/km	levering m	EAN- nr.
1X1,5	Sort	2,9	19	S100	6430010751649
1X1,5	Hvid	2,9	19	S100	6430010751588
1X1,5	Rød	2,9	19	S100	6430010751625
1X1,5	Blå	2,9	19	S100	6430010752240
1X1,5	Lyseblå	2,9	19	S100	6430010751540
1X1,5	Mørkeblå	2,9	19	S100	6430010751601
1X1,5	Violet	2,9	19	S100	7330384100991
1X1,5	Grå	2,9	19	S100	6430010751595
1X1,5	Rosa	2,9	19	S100	6430010751632
1X1,5	Brun	2,9	19	S100	6430010751557
1G1,5	G/G	2,9	19	S100	6430010751564
1X1,5	Orange	2,9	19	S100	6430010751618
1X2,5	Sort	3,7	30	S100	6430010751731
1X2,5	Hvid	3,7	30	S100	6430010751694
1X2,5	Rød	3,7	30	S100	6430010751724
1X2,5	Blå	3,7	30	S100	6430010752257
1X2,5	Lyseblå	3,7	30	S100	6430010751663
1X2,5	Mørkeblå	3,7	30	S100	6430010751717
1X2,5	Violet	3,7	30	S100	6430010751748
1X2,5	Grå	3,7	30	S100	6430010751700
1X2,5	Brun	3,7	30	S100	6430010751670
1G2,5	G/G	3,7	30	S100	6430010751687
1X2,5	Sort	3,7	30	1300	8595067515458
1X2,5	Blå	3,7	30	1300	8595067516356
1X4	Sort	4,2	44	R100	6430010751779
1G4	G/G	4,2	44	R100	6430010751762
1X4	Sort	4,2	44	S100	6430010752400
1X4	Lyseblå	4,2	44	R100	6430010752165
1X4	Lysegrå	4,2	44	R100	6430010752080

© DRAKA 2014. Alle rettigheder foreholdes. Oplysninger i dette dokument må ikke kopieres, genoptrykkes eller reproduceres i nogen form hverken helt eller delvist, uden skriftlig tilladelse fra Prysmian Group. Oplysningerne menes korrekt på tidspunktet for udstedelse. Prysmian Group forbeholder sig retten til at ændre denne specifikation uden varsel. Denne specifikation er ikke kontraktuel gyldig uden udtrykkelig tilladelse fra Prysmian Group. Udstedt november 2014.

H07V2-K 450/750 V

MONTERINGSLEDNINGI PVC BLYFRI

Leder tværsnit mm ²	Kappe farve	Udv. diameter mm	Vægt kg/km	levering m	EAN- nr.
1X6	Lyseblå	4,8	66	R100	6430010751786
1X6	Sort	4,8	66	R100	6430010751816
1X6	sort	4,8	66	AFM.	6430010752028
1X6	sort	4,8	66	S100	6430010752189
1X6	Lysegrå	4,8	66	R100	6430010752097
1X6	Lysegrå	4,8	66	T500	6430010752523
1G6	G/G	4,8	66	R100	6430010751793
1G6	G/G	4,8	66	AFM.	6410004531587
1X10	Sort	6,3	110	R100	6410004031834
1X10	Lyseblå	6,3	110	R100	6430010751953
1X10	Grå	6,3	110	R100	7330384101165
1X10	Lysegrå	6,3	110	T500	6430010752554
1G10	G/G	6,3	110	R100	6410004031889
1G10	G/G	6,3	110	AFM.	6410004531884
1X16	Sort	7,2	160	R100	6410004032039
1X16	Lyseblå	7,2	160	R100	6410004032077
1X16	Lysegrå	7,2	160	R100	7330384101202
1X16	Lysegrå	7,2	160	T500	6430010752561
1G16	G/G	7,2	160	R100	6410004032084
1X16	Sort	7,2	160	AFM.	6410004532034
1G16	G/G	7,2	160	AFM.	6410004532089
1X25	Sort	9,2	225	R50	6430010751908
1G25	G/G	9,2	225	R50	6430010752134
1G25	G/G	9,2	225	AFM.	6430010752370
1X25	Sort	9,2	225	AFM.	6410004532133
1X35	Sort	10,5	340	R50	6430010751984
1G35	G/G	10,5	340	R50	6430010752264
1X35	Sort	10,5	340	AFM.	6430010752172
1G35	G/G	10,5	340	AFM.	6410004532287

© DRAKA 2014. Alle rettigheder foreholdes. Oplysninger i dette dokument må ikke kopieres, genoptrykkes eller reproduceres i nogen form hverken helt eller delvist, uden skriftlig tilladelse fra Prysmian Group. Oplysningerne menes korrekt på tidspunktet for udstedelse. Prysmian Group forbeholder sig retten til at ændre denne specifikation uden varsel. Denne specifikation er ikke kontraktuel gyldig uden udtrykkelig tilladelse fra Prysmian Group. Udstedt november 2014.