

H07Z1-U 450/750 V

INSTALLATIONSLEDNING HALOGENFRI

**ANVENDELSE**

Halogenfri og brandhæmmet
installationsledning.

Til fast installation i rør, kanaler, skabe,
og øvrig intern ledningsføring i tørre miljøer.
Skal installeres iht. SB.

KONSTRUKTION

Leder	Massiv glødet kobbertråd, rund, klasse 1. iht. EN IEC 60228
Isolation	Halogenfri polymer
Farve	Sort, hvid, grå, brun, blå, gul/grøn, orange eller rød.
Levering	Ring á 100 m med krympefolie

TEKNISKE DATA

Driftsspænding	450/750 V
Prøvespænding	2500 V
Temperatur	I drift fra -40°C til 70°C. Maks ledertemperatur +70°C Kortslutningstemperatur +160°C Ved installation min. 4°C
Bøjeradius	Under oplægning min.: 8 x D Fast oplagt min: 3 x D

STANDARD / DIREKTIV

Standard	HD 21,15 – S1
Direktiv	CE mærket, opfylder LVD, RoHS og REACH

MATERIALEKRAV / EGENSKAB

Selvslukkende	IEC 60332-1
Halogenfri	IEC 60754-1 og 2
Røgtæthed	IEC 61034

H07Z1-U 450/750 V

INSTALLATIONSLEDNING HALOGENFRI

Leder tværsnit mm ²	Kappe farve	Udv. diameter mm	Vægt kg/km	Levering m	EAN- nr.
1,5	Sort	3,2	19	R100	8595067538143
1,5	Hvid	3,2	19	R100	8595067538150
1,5	Rød	3,2	19	R100	8595067538167
1,5	Lyseblå	3,2	19	R100	8595067538174
1,5	Grå	3,2	19,7	R100	8595067538181
1,5	Brun	3,2	19	R100	8595067538198
1,5	Orange	3,2	19	R100	8595067538204
1,5	G/G	3,2	19	R100	8595067538211
2,5	Sort	3,9	31	R100	8595067538228
2,5	Hvid	3,9	31	R100	8595067538235
2,5	Rød	3,9	31	R100	8595067538242
2,5	Lyseblå	3,9	31	R100	8595067538259
2,5	Brun	3,9	31	R100	8595067538266
2,5	G/G	3,9	31	R100	8595067538273

© DRAKA 2014. Alle rettigheder foreholdes. Oplysninger i dette dokument må ikke kopieres, genoptrykkes eller reproduceres i nogen form hverken helt eller delvist, uden skriftlig tilladelse fra Prysmian Group. Oplysningerne menes korrekt på tidspunktet for udstedelse. Prysmian Group forbeholder sig retten til at ændre denne specifikation uden varsel. Denne specifikation er ikke kontraktuel gyldig uden udtrykkelig tilladelse fra Prysmian Group. Udstedt januar 2016.