

**HK**
**BLANK KOBBER TRÅD**

**ANVENDELSE**

Kobbertråd til jordforbindelse.

**KONSTRUKTION / TEKNISKE DATA**

**Leder** Flertrådet udglødet kobbertråd iht. IEC 60228 klasse 2.

**Temperatur** Maksimal ledertemperatur samt kortslutningstemperatur +200°C

Leder tværsnit mm <sup>2</sup>	Udv. diameter Ø mm	Vægt kg/km	Opspoling m	EAN-nr.
1 x 16	5,1	145	K6/500	6410001053167
1 x 16	5,1	145	R25	6410001052054
1 x 16	5,1	145	R50	6410001052061
1 x 16	5,1	145	R100	6410001052078
1 x 25	6,5	225	K6/500	6410001053273
1 x 25	6,5	225	R100	6410001053259
1 x 25	6,5	225	R50	6410001053242
1 x 25	6,5	225	R25	6410001053235
1 x 35	7,6	315	K7/1000	6410001053358
1 x 50	9	430	K7/1000	6410001053501
1 x 70	11	610	K9/1000	6410001053709
1 x 95	13	850	K11/1000	6410001053952
1 x 120	15	1100	K11/500	6410001053976