

# Small Joint Closure (SJC)

Lille fibermuffe til splidsning og reparation af op til 24 fiber



# Lille fibermuffe til splidsning og reparation af op til 24 fiber

Du kan bruge den til mindre splidseapplikationer eller til reparation af op til 24 fiber ved indendørs installation på væg eller udendørs installation i jord. Opfylder IP68 rating med høj beskyttelse mod vand, støv og UV-stråling. Leveres med installationskit og vejledning.

## FIBER MUFFE

### SMALL JOINT CLOSURE (SJC)

#### Anvendelse

Lille og robust fibermuffe egnet til splidsning eller reparation af hoved eller filial applikationer. Den har 4 kabelporte og en splidsekassette til 24 splidsninger såvel som et kabelmanagement og lagerområde. Muffen er forseglet i henhold til IP68 overfor vand og støv. Muffen leveres med 4 knock-out-porte og 2 entry glands, med mulighed for op til 2 ekstra entry glands.

Egnet til applikationsområde gruppe 1 i henhold til EN 124 - placeret min. 25 cm under overfladen eller gruppe 2 i henhold til EN 124 - placeret min. 30 cm under overfladen.

#### Fordele

- > Kompakt konektor eller reparationsmuffe
- > 2,2 mm splidseøm
- > Kabel management plade
- > Robust konstruktion
- > Egnet til applikation i jord
- > Egnet til montering på væg
- > IP68 / 5 meter
- > UV-beständig iht. ISO 4892
- > Installations kit inkluderet

***"Muffen forhandles både via Teklet og Lemvigh-Müller"***

Fiber diameter mm	Levering antal	Kit number	Part number
5 - 9	1	XJTSC02336	XJTSC02335
6 - 12	1	XJTSC02471	XJTSC02470

### Tekniske data

- > Kabelporte: 4 porte, 2 på hver side
- > Portkapacitet: 5-9 mm eller 6-12mm
- > Antal splidsekassetter: 1
- > Splidsekapacitet: 24 fiber
- > Bøjeradius: 20 mm (ITU-T G.657 A1 +A2)
- > Splidsesøm: Heat shrink 45 mm x 2,2 mm
- > Størrelse: L200 x B170 x D66 mm
- > Farve: Sort
- > Ydre materiale: Polypropylen skal
- > Indre materiale: ABS
- > UV-resistens: Iht. ISO 4892 - 1000 timer
- > Kabel fastholdelse: 80 N
- > Impakt modstand: 10 Nm ved 20°C
- > Statisk belastning: 1000 N ved 20°C
- > Vandtæthed: IP68 - ingen indtrængning

### Temperaturområde

- > Ved transport: Fra -30°C til + 60°C
- > Ved opbevaring: Fra -30°C til + 60°C
- > Ved installation: Fra -10°C til + 50°C
- > I operation: Fra -20°C til + 60°C



# Linking the future

## Vi er her for dig

Du er altid velkommen til at kontakte os vedrørende spørgsmål og forespørgsler.

## Salg:

Telefon: +45 60 39 27 11

## Kundesupport:

Telefon: +45 60 39 27 16

## E-mail:

dk-telecom-sales@prysmiangroup.com



Følg os på de sociale medier og læs om vores firmanyheder, nye produkter og aktiviteter eller se vores videos.

[www.instagram.com/prysmian\\_draka.danmark](http://www.instagram.com/prysmian_draka.danmark)  
#draka.dk #prysmian.dk

[www.youtube.com/user/ThePrysmianGroup](http://www.youtube.com/user/ThePrysmianGroup)

[www.facebook.com/PrysmianGroupDanmark](http://www.facebook.com/PrysmianGroupDanmark)

[www.linkedin.com/prysmian-&-draka-danmark](http://www.linkedin.com/prysmian-&-draka-danmark)

**Prysmian**  
Group

## Prysmian Group

Roskildevej 22

DK-2620 Albertslund

Danmark

[www.prysmiangroup.dk](http://www.prysmiangroup.dk)