


Fleksibel kabel

H03VV-F 300/300 V



Anvendelse

Tilledning til bærbare apparater og brugsgenstande i tørre miljøer, med lav til medium mekanisk stress.

Funktion

SB 2001:6 - Særligt gode varmeafledningsforhold

Standard

HD 21,5
EN 60228
IEC 60332-1-2

Leder standard
Lodret flammeudbredelse for en enkelt isoleret ledning eller et kabel

Konstruktion

Kabelfaçon	Rund
Leder	Mangetrådet kobberleder klasse 5 iht. EN 60228
Isolationsmateriale	PVC
Ledermærkning	2-leder: Blå, brun 3-leder: Gul/grøn, blå, brun 4-leder: Gul/grøn, blå, brun, sort
Kappemateriale	PVC blyfri

Temperatur

Max. tilladelig driftstemperatur	maks. 70°C
Min. driftstemperatur	min. 0°C
Temperatur ved installation [°C]	min. 0°C to 60°C

Egenskab

Bøjeradius	3xD
REACH	Opfylder kravet til REACH
RoHS	Opfylder kravet til RoHS

Elektriske data

Max. kortslutnings temperatur [°C]	160°C
Prøvespænding [kV]	2 kV AC

Leder og skærmtværsnit [mm ²]	Kapfefarve	Diameter nom. [mm]	Kabelvægt [kg/km]	Levering	EAN/UPC	Max. strømbelastning i fri luft [A]
2x0,5	Hvid	5,9	38	S100	8711401160409	3
2x0,5	Sort	5,9	38	S100	8711401162816	3
2x0,75	Hvid	6,3	46	S100	8711401163387	6
2x0,75	Sort	6,3	46	S100	8711401143631	6
3G0,5	Hvid	6,3	44	S100	5701498016287	3
3G0,5	Sort	3,6	44	S100	5701498016294	3
3G0,75	Hvid	6,7	52	S100	5701498016300	6
3G0,75	Sort	6,7	52	S100	5701498016317	6
4G0,5	Hvid	6,9	56	S100	8430220453539	3
4G0,5	Sort	6,9	56	S100	8430220453577	3
4G0,75	Hvid	7,3	65	S100	8430220452587	6
4G0,75	Sort	7,3	65	S100	8430220453652	6