

H05Z1Z1-F 300/500 V

TILLEDNING HALOGENFRI RUND



ANVENDELSE

Tilledning til brugsgenstande, apparater og lamper. Som indre ledning i brugsgenstande. Ledningen kan anvendes udendørs i korte perioder. Skal installeres/monteres iht. SB.

KONSTRUKTION

Leder	Mangetrådet kobber iht. IEC 60228 klasse 5.
Isolation	Thermoplastic komponent
Lederfarve	3 leder: Blå, brun, gul/grøn 5 leder: Blå, brun, sort, grå, gul/grøn
Kappe	Thermoplastic komponent

TEKNISKE DATA

Driftsspænding	300/500 V
Prøvespænding	2000 V
Temperatur	Temperaturområde fra -10°C til +70°C Maks. ledertemperatur +70°C Kortslutningstemperatur +160°C Ved installation min. +5°C.
Bøjeradius	Ved fast installation < 12 mm ² : 3 x D >12mm ² : 4 x D

STANDARD / GODKENDELSE / DIREKTIV

Standard	EN 50525-3-11
Direktiv	CE iht. lavspændingsdirektiver, LVD. RoHS og REACH direktivet
Godkendelse	<HAR>

MATERIALEKRAV / EGENSKAB

Selvslukkende	IEC 60332-1-2
Brandhæmmet	EN 50266-2-4, IEC 60332-3 kategori C.
Halogenfri	EN 50267-2-1, IEC 60754-1
Korrosivitet	EN 50267-2-3, IEC 60754-2
Røgtæthed	EN 61034-2, IEC 61034-2

H05Z1Z1-F 300/500 V

TILLEDNING HALOGENFRI RUND

Leder tværsnit mm ²	Kappe farve	Udv. diameter mm	Vægt Kg/km	Oplægning ring/m	EAN- nr.
3G0,75	Grå	6,6	70,4	R100	8430220500844
3G1	Grå	6,8	78,2	R100	8430220500813
3G1,5	Grå	8,1	109	R100	8430220500837
5G1,5	Grå	10,1	165	R100	8430220500851

* Øvrige tværsnit og kappefarver efter nærmere aftale