

## Fleksibel kabel

# Tarmo H07BN4-F 450/750 V



### Anvendelse

Halogenfri olie- og vejrbestandigt tilslutningskabel til bærbare apparater og motorer udendørs, i brand- og eksplosionsfarlig steder, i vådrum med ætsende stoffer samt i barske miljøer, såsom industri og landbrug. Også til fast installation i midlertidige bygninger, arbejdssture eller byggepladser. Installeret iht. S.B.

### Alternativ betegnelse

Drakaflex Tarmo

### Standard

SS 424 02 35 -4	Konstruktion
SS 424 02 35 -12:4	Konstruktion
SS 424 02 35 -12:6	Konstruktion
DS/EN 50267 -2 -2	Måling af røgs surhedsgrad
DS/EN 50268-2	Røgtæthed
IEC 60811 -2 -1	Olie bestandig

### Konstruktion

Kabelfacon	Rund
Leder	Fleksibel, mangetrådet kobberleder iht. EN 60228 klasse 5
	3-leder: gul/grøn, blå, brun
	4-leder: gul/grøn, blå, sort, grå
	5-leder: gul/grøn, blå, brun, sort, grå
	7-leder: gul/grøn, 1-6 sort og ciftermærket
Isolationsmateriale	EPDM gummi
Kappemateriale	Vand og oliebestandig gummi, sort og metermærket

### Temperatur

Max. tilladelig driftstemperatur	90°C
Min. driftstemperatur	-50°C

### Egenskab

Bøjeradius	Ved installation maks. 6 x D
Godkendelse	CE-mærket, , RoHS, REACH

### Elektriske data

Prøvespænding [kV]	2500 V
--------------------	--------

Leder og skærmtværsnit [mm <sup>2</sup> ]	Kappefarve	Diameter nom. [mm]	Kabelvægt [kg/km]	Standard delivery length [m]	EAN/UPC
3G1,5	Sort	9,9	129	500	8711401162724
		11,6	189		
5G2,5	Sort	13,5	284	500	8711401160553
5G6	Sort	18,3	547	500	8711401160560
3G1,5	Sort	9,8	129	100	8711401162762
5G	Sort	12	200	500	8711401162861