

Ozoflex H05RR-F



Anvendelse

Fleksibelt gummikabel til tilslutning af bærbare elektriske apparater, lysarmaturer, lamper, motorer osv. i boliger og arbejdspladser. Er ikke egnet til langvarig anvendelse udendørs. Installation skal udføres iht. S.B.

Alternativ betegnelse

H05RR-F

Godkendelse

HAR - Godkendelse

Brandprøve

IEC 60332-1-2 - Lodret flammeudbredelse for en enkelt isoleret ledning eller et kabel

Standard

EN 50525-2-21
DS/EN 50575

Kabler til generel anvendelse inden for byggeri og anlæg med krav til reaktion ved brand

Konstruktion

Kabelfacon
Leder
Isolationsmateriale
Ledermærkning

Rund
Fleksibel, mangetrådet rund kobberleder klasse 5. iht. IEC 60228
EPR gummi
2-leder: Blå, brun
3-leder: Gul/grøn, blå, brun
CPE gummi, sort og metermærket

Kappemateriale

Temperatur

Max. tilladelig driftstemperatur
Min. driftstemperatur

60°C
-25°C

Egenskab

CPR klasse

Eca - DOP nr. 1004146 download PDF
<https://dk.prysmiangroup.com/dop>

Min. Bending radius z [mm], at final inst.

Bøjeradius

Min. Bending radius z [mm], during inst.

REACH

RoHS

Godkendelse

4xD

5xD

5xD

Opfylder kravet til REACH

Opfylder kravet til RoHS

Elektriske data

Max. kortslutnings temperatur [°C]
Prøvespænding [kV]

200
2

Leder og skærmtværsnit [mm ²]	Diameter nom. [mm]	Kabelvægt [kg/km]	Standard delivery length [m]	Levering	EAN/UPC	Max. strømbe­lastning i fri luft [A]
2x0,75	6,1	52	100	R100	5999099004813	6
2x1	6,7	62	100	R100	5999099004806	10
2x1,5	8,1	93	100	R100	5999099004820	16
3G0,75	6,6	64	100	R100	5999099005407	6
3G1	7	74	100	R100	5999099004837	10
3G1,5	8,6	110	100	R100	5999099004844	16