



IKKD 300/500 V

Let installationskabel - så hvidt som sne.



NYHED

Den er hvid som sne.

Den er godt isoleret og helt hvid som sne, hvilket er en fordel når den skal falde i et med sine naturlige omgivelser. Pelsen består af en kraftig isolerende underuld, der beskyttes af dækhår. Bortset fra pelsen, har en arktisk ræv en kortere snude og mindre ører end andre ræve. Kort sagt, det rigtige valg til et hvidt miljø.

LET INSTALLATION

IKKD 300/500 V

Anvendelse

Halogenfri og brandhæmmende let installationskabel med lille røgdvikling i tilfælde af brand. Velegnet til fast installation indendørs i rør, vægge og kanaler eller udendørs direkte i jorden. Kablet er UV-beständig.

Tekniske data

- > Driftsspænding: 300/500 V
- > Testspænding: 2000 V
- > Bøjeradius: 4 x D

Standard & Direktiv & Godkendelse

- > Standard: EN 50363
- > Direktiv: Opfylder LVD, RoHS & REACH
- > CPR: Klasse Dca (D,s2, a2, d2)
- > DoP nr: 1009031
- > dk.prysmiangroup.com/dop-dokumenter

Temperaturområde

- > Maks. ledertemperatur: +90°C
- > Kortslutningstemperatur: +250°C
- > Ved oplægning: fra -15°C til +50°C
- > Min. driftstemperatur: -40°C

Konstruktion

Leder:

- > Massiv, udglødet kobber iht. EN 60228 klasse 1.

Isolering:

- > PEX

Lederfarve:

- > 3-leder: gul/grøn, blå, brun
- > 5-leder: gul/grøn, blå, brun, sort, grå

Fyldkappe:

- > Halogenfri komponent

Yderkappe:



- > Halogenfri komponent
- > UV-beständig
- > Ekstra hvidt

Materialekrav & Egenskaber

- > Brandhæmmende: IEC 60332-1-2
- > Halogenfri: IEC 60754-1
- > Røgtæthed: IEC 61034-1-2
- > Korrosivitet: IEC 60754-2
- > Strømbelastning: HD 64364-5-52: 2011 tabel B.52.12 kabler i fri luft



Leder tværsnit mm ²	Udvendig diameter mm	Vægt ca. Kg/km	Standard længde m	Prysmian EAN nr.
3G1,5	8	96	R 50	6430065753094
3G2,5	9	130	R 50	6430065753100
5G1,5	9,5	139	R 50	6430065753117
5G2,5	10,5	192	R 50	6430065753124



*IKKD 300/500 V
forhandles via din
lokale el-grossist.*

Linking the future

Vi er her for dig

Du er altid velkommen til at kontakte os vedrørende spørgsmål og forespørgsler.

Salg

Telefon: +45 60 39 26 29

Kundesupport

Telefon: +45 60 39 27 16

E-mail

dk-ti-sales@prysmiangroup.com



Følg os på de sociale medier eller vores hjemmeside og læs om vores firmanyheder, nye produkter og aktiviteter eller se vores videos.

www.youtube.com/user/ThePrysmianGroup
www.facebook.com/PrysmianGroupDanmark
www.linkedin.com/company/prysmian

Prysmian
Group

Prysmian Group Denmark

Roskildevej 22
DK-2620 Albertslund
Danmark
www.prysmian.dk