


Fleksibel kabel

H05V2V2-F 300/500 V



Anvendelse

Tilledning til brugsgenstande i tørre omgivelser, samt tilslutning af halogenspot i fast installation. Kablet er ikke egnet til langvarig anvendelse udendørs.

Godkendelse

CE Conformité Européenne
HAR - Godkendelse

Funktion

SB 2001:6 - Særligt gode
varmeafledningsforhold

Standard

EN 50525
HD 383
EN 60228
IEC 60332-1-2

Leder standard
Lodret flammeudbredelse for en enkelt isoleret ledning eller et kabel

Konstruktion

Kabelfaçon
Leder
Isolationsmateriale
Ledermærkning

Rund
Mangetrådet fleksibel kobberleder klasse 5 iht. EN 60228
PVC blyfri og varmebestandig
2-leder: Blå, brun
3-leder: Blå, brun, gul/grøn
5-leder: Blå, brun, sort, grå, gul/grøn
PVC blyfri, varmebestandig, hvid, grå eller sort

Kappemateriale

Temperatur

Max. tilladelig driftstemperatur
Min. driftstemperatur
Temperatur ved installation [°C]

max. 90°C
min. - 5°C
min. -5°C to 90°C

Egenskab

CPR klasse

Eca
DoP nr. 102519 download PDF
<http://qr.cprdop.org?extcode=102519>
Min. 3 x D
Opfylder kravet til REACH
Opfylder kravet til RoHS

Bøjeradius
REACH
RoHS

Elektriske data

Max. kortslutnings temperatur [°C]
Prøvespænding [kV]

150 °C
2 kV AC

Leder og skærmtværsnit [mm ²]	Kapfefarve	Diameter nom. [mm]	Kabelvægt [kg/km]	Levering	EAN/UPC	Max. strømbelastning i fri luft [A]
2x1,5	Sort	7,7	94	S100	8595067541204	16
2x1,5	Hvid	7,7	94	S100	8595067541846	16
2x1,5	Sort	7,7	94	R100	8595067574639	16
3G1,5	Hvid	8,3	118	R100	8595067574400	16
3G1,5	Hvid	8,3	118	S100	8595067573953	16
3G2,5	Hvid	10,1	182	S100	8595067558066	25
5G1,5	Hvid	10,3	177	R100	8595067573977	16